

# Automatische Beheizte Hydraulikpresse Mit Heizplatten Für Das Labor

Artikelnummer: PCAH



## Einführung

KINTEK Automatische Labor-Heißpresse: Präzisionsheizung, programmierbare Steuerung und schnelle Kühlung für eine effiziente Probenvorbereitung. Steigern Sie noch heute die Produktivität Ihres Labors!

[Mehr erfahren](#)

| Gerätemodell                | PCAH-25T1818/1818G                                                                   | PCAH-25T2020/2020G                                                                   | PCAH-30T3030/3030G                                                                   | PCAH-40T4040/4040G                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckbereich                | 0-25,0 Tonnen                                                                        | 0-25,0 Tonnen                                                                        | 0-30,0 Tonnen                                                                        | 0-40,0 Tonnen                                                                        |
| Druckbeaufschlagungsprozess | Programmdruckbeaufschlagung -<br>Programmhaltung -<br>Zeitgesteuerte Druckentlastung | Programmdruckbeaufschlagung -<br>Programmhaltung -<br>Zeitgesteuerte Druckentlastung | Programmdruckbeaufschlagung -<br>Programmhaltung -<br>Zeitgesteuerte Druckentlastung | Programmdruckbeaufschlagung -<br>Programmhaltung -<br>Zeitgesteuerte Druckentlastung |
| Formheiztemperatur          | Raumtemperatur-<br>300,0°C/500,0°C                                                   | Raumtemperatur-<br>300,0°C/500,0°C                                                   | Raumtemperatur-<br>300,0°C/500,0°C                                                   | Raumtemperatur-300,0°C                                                               |
| Isolationsmethode           | Importierte Isolierplatte                                                            | Importierte Isolierplatte                                                            | Importierte Isolierplatte                                                            | Importierte Isolierplatte                                                            |
| Kühlungsmethode             | Schnellkühlung mit<br>Wasserkühlung [optionale<br>Wasserkühlmaschine]                | Schnellkühlung mit<br>Wasserkühlung [optionale<br>Wasserkühlmaschine]                | Schnellkühlung mit<br>Wasserkühlung [optionale<br>Wasserkühlmaschine]                | Schnellkühlung mit<br>Wasserkühlung [optionale<br>Wasserkühlmaschine]                |
| Heizplattengröße            | 180×180mm(M×N)                                                                       | 200×200mm(M×N)                                                                       | 300×300mm(M×N)                                                                       | 400×400mm(M×N)                                                                       |
| Abmessungen                 | 300×390×560mm(L×B×H)                                                                 | 300×390×560mm(L×B×H)                                                                 | 400×490×580mm(L×B×H)                                                                 | 500×550×620mm(L×B×H)                                                                 |
| Stromversorgung             | 1700 W (220V/110V anpassbar)                                                         | 1700 W (220V/110V anpassbar)                                                         | 3500 W (220V/110V anpassbar)                                                         | 5500 W (220V/110V anpassbar)                                                         |
| Gewicht                     | 140 kg                                                                               | 140 kg                                                                               | 280 kg                                                                               | 480 kg                                                                               |