

Knopfbatterie-Verschlussmaschine Für Labor

Artikelnummer: PP2N



Einführung

Steigern Sie die Produktion von Knopfbatterien mit dem elektrischen Versiegelungsgerät von KINTEK - Präzisionsversiegelung, 300-600 Stück/Stunde, intelligente Druckregelung. Steigern Sie jetzt den Ertrag!

[Mehr erfahren](#)

Modell des Geräts	PP2N
Druckbereich	50-1500kg
Verfahren zur Druckbeaufschlagung	Programm Druckbeaufschlagung - Programm Druckhaltung - Zeitgesteuerte Druckentlastung
Druckhaltezeit	0-999 Sekunden
Druckumwandlung	Programm rechnet automatisch den Druck um, den die Form aushalten kann
LCD-Anzeige	4,3-Zoll-LCD-Bildschirm
Versiegelnde Form	Optional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Form zum Entfernen der Schale	Wahlweise CR16, CR20, CR24, CR30, usw.
Standard-Werkzeug	Standard-Verpackungsform der Serie CR20
Abmessungen	220*240*380(L*B*H)
Stromversorgung der Ausrüstung	220V(50Hz/60Hz)
Gewicht der Ausrüstung	35kg
Diagramm der Maschinengröße	