

Labor-Knopfbatterie Zerlegung Und Versiegelung Form

Artikelnummer: PCKM



Einführung

Die Präzisionsformen von KINTEK zur Versiegelung von Knopfbatterien gewährleisten luftdichte, kontaminationsfreie Ergebnisse für Labor und Produktion. Steigern Sie die Effizienz mit langlebigen, leistungsstarken Lösungen.

[Mehr erfahren](#)

| Modell des Instruments | Form zum Entfernen der Knopfbatterie | Form zum Verschließen der Knopfbatterie |
|-------------------------|--------------------------------------|---|
| Form für die Demontage | CR16,CR20,CR24,CR30 wahlweise | CR16, CR20, CR24, CR30 wahlweise |
| Druck bei der Demontage | | 0.8-1.2Ton |
| Abmessungen | Φ60*140mm(L*H) | Φ60X140mm(LXH) |
| Gewicht | 1.85kg | 1,85 kg |

Diagramm der Siegelformgröße