

Manuelle Knopfbatterieversiegelungsmaschine Für Batterieversiegelung

Artikelnummer: PC2N



Einführung

Manuelles Versiegelungsgerät für Knopfbatterien zum präzisen und kostengünstigen Versiegeln im Labor. Ideal für CR2032- und LR44-Batterien. Erhöht die Sicherheit und verlängert die Lebensdauer der Batterien. Bestellen Sie jetzt!

[Mehr erfahren](#)

Modell des Geräts	PC-2N
Druckbereich	0-2T (0-25MPa)
Durchmesser des Kolbens	32mm(d) in verchromtem Ölzylinder
Manometer	Duale Skalenanzeige von Druck und Druck
Standard-Werkzeug	Standard-Packungsform der Serie CR20
Dichtungsform	Optional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Siegeldruck	Im Allgemeinen zwischen 0,8-1,2 Tonnen
Form zum Entfernen der Schale	Wahlweise CR16, CR20, CR24, CR30, usw.
Druck zum Entfernen der Schale	In der Regel innerhalb von 0,4 Tonnen
Gesamtabmessungen	210*165*290mm(LX*W*H)
Gewicht der Ausrüstung	12Kg
Diagramm der Maschinengröße	